

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, BSP: W3/8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130670 W3/8
GTIN	4045197067876
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**

3-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny, pośredni i wykańczak.**

Zastosowanie:

Do gwintów Whitwortha wg normy BSW BS84 - w polu tolerancji średniej.

Materiał ostrza

 : HSS

liczba zwojów na cal: 16

Ø gwintu: 9,53 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D_s: 7 mm

Chwyt kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 7,9 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	7,9 mm
liczba zwojów na cal	16
Ø gwintu	9,53 mm
skok gwintu	1,587 mm
Materiał ostrza	HSS

&nbsp;

Ø chwytu D _s	7 mm
długość całkowita L	70 mm
Chwyt kwadratowy □	5,5 mm
głębokość gwintu	19,06 mm
wielkość gwintu	W3/8
powłoka	bez powłoki
Rodzaj gwintu	BSW
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 351
Kształt nakroju	A
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3×D przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik