

**Garant****Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, BSP: W1/2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130670 W1/2
GTIN	4045197067890
Klasa artykułu	11G

**Opis****Wykonanie:**3-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny, pośredni i wykańczak.****Zastosowanie:**

Do gwintów Whitwortha wg normy BSW BS84 - w polu tolerancji średniej.

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS

liczba zwojów na cal: 12

Ø gwintu: 12,7 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 9 mm

Chwyt kwadratowy □: 7 mm

Ø otworu rdzenia: 10,5 mm

**Opis techniczny**

skok gwintu	2,117 mm
liczba zwojów na cal	12
Ø gwintu	12,7 mm
Ø otworu rdzenia	10,5 mm
Materiał ostrza	HSS

&amp;nbsp;

Ø chwytu D <sub>s</sub>	9 mm
długość całkowita L	80 mm
Chwyt kwadratowy □	7 mm
głębokość gwintu	25,4 mm
wielkość gwintu	W1/2
powłoka	bez powłoki
Rodzaj gwintu	BSW
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 351
Kształt nakroju	A
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3×D przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik