

**Garant****Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, UNF: 5/8-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130750 5/8-18
GTIN	4045197068286
Klasa artykułu	11G

**Opis****Wykonanie:**2-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny i wykańczak.****Zastosowanie:****Do uniwersalnych gwintów drobnozwojnych UNF** wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS

norma: DIN 2181

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 15,88 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 12 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 14,5 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	15,88 mm
liczba zwojów na cal	18
Ø otworu rdzenia	14,5 mm
kąt nacięcia	8 stopni

norma	DIN 2181
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
Ø chwytu D <sub>s</sub>	12 mm
długość całkowita L	70 mm
Chwył kwadratowy □	9 mm
głębokość gwintu	47,64 mm
skok gwintu	1,58 mm
Rodzaj gwintu	UNF
wielkość gwintu	5/8-18 UNF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	D
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik

## Akcesoria

Zestaw narzędzi do gwintów UNF, w walizce z tworzywa sztucznego do uniwersalnych gwintów drobnozwojnych UNF UNF1/4-3/4

145965 UNF1/4-3/4