

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, UNC: 8-32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130700 8-32
GTIN	4045197068019
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**2-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny i wykańczak.****Zastosowanie:****Do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC** wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

norma: DIN 351

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 4,17 mm

długość całkowita L: 45 mm

Ø chwytu D_s: 4,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 3,4 mm

Ø otworu rdzenia: 3,5 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	4,17 mm
liczba zwojów na cal	32
kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	0,794 mm
Ø otworu rdzenia	3,5 mm
norma	DIN 351

Materiał ostrza 	HSS
Ø chwytu D _s	4,5 mm
długość całkowita L	45 mm
Chwyt kwadratowy □	3,4 mm
głębokość gwintu	8,34 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	8-32 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3×D przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik