

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, BSP: W5/8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130670 W5/8
GTIN	4045197067913
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**

3-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny, pośredni i wykańczak.**

Zastosowanie:

Do gwintów Whitwortha wg normy BSW BS84 - w polu tolerancji średniej.

Materiał ostrza

 : HSS

liczba zwojów na cal: 11

Ø gwintu: 15,88 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D_s: 12 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 13,5 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	15,88 mm
liczba zwojów na cal	11
Ø otworu rdzenia	13,5 mm
skok gwintu	2,309 mm
Materiał ostrza	HSS

&nbsp;

Ø chwytu D _s	12 mm
długość całkowita L	90 mm
Chwyt kwadratowy □	9 mm
głębokość gwintu	31,76 mm
wielkość gwintu	W5/8
powłoka	bez powłoki
Rodzaj gwintu	BSW
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 351
Kształt nakroju	A
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3×D przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik