

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, BSP: W3/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130670 W3/4
GTIN	4045197067920
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**3-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny, pośredni i wykańczak.****Zastosowanie:**

Do gwintów Whitwortha wg normy BSW BS84 - w polu tolerancji średniej.

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

liczba zwojów na cal: 10

Ø gwintu: 19,05 mm

długość całkowita L: 105 mm

Ø chwytu D_s: 14 mm

Chwyt kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 16,5 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	19,05 mm
liczba zwojów na cal	10
skok gwintu	2,54 mm
Ø otworu rdzenia	16,5 mm
Materiał ostrza	HSS

&nbsp;

Ø chwytu D _s	14 mm
długość całkowita L	105 mm
Chwyt kwadratowy □	11 mm
głębokość gwintu	38,1 mm
wielkość gwintu	W3/4
powłoka	bez powłoki
Rodzaj gwintu	BSW
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 351
Kształt nakroju	A
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3×D przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik