

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, UNF: 10-32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130750 10-32
GTIN	4045197068200
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**2-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny i wykańczak.****Zastosowanie:****Do uniwersalnych gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza: HSS

norma: DIN 2181

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 4,83 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D_s: 5,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,3 mm

Ø otworu rdzenia: 4,1 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	4,1 mm
liczba zwojów na cal	32
Ø gwintu	4,83 mm
norma	DIN 2181
Materiał ostrza	HSS
Ø chwytu D _s	5,5 mm

długość całkowita L	50 mm
Chwył kwadratowy □	4,3 mm
głębokość gwintu	9,66 mm
skok gwintu	0,794 mm
Rodzaj gwintu	UNF
wielkość gwintu	10-32 UNF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształł nakroju	D
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo		
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		

żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo
uniw.	nadaje się
olej	nadaje się
suchy	nadaje się warunkowo