

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, UNC: 12-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130700 12-24
GTIN	4045197068033
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**2-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny i wykańczak.****Zastosowanie:****Do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC** wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

norma: DIN 351

liczba zwojów na cal: 24

Ø gwintu: 5,49 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,5 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	8 stopni
liczba zwojów na cal	24
skok gwintu	1,058 mm
Ø otworu rdzenia	4,5 mm
Ø gwintu	5,49 mm
norma	DIN 351

Materiał ostrza 	HSS
Ø chwytu D _s	6 mm
długość całkowita L	50 mm
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
głębokość gwintu	10,98 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	12-24 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3×D przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik