

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, BSP: W7/8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130670 W7/8
GTIN	4045197067937
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**

3-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny, pośredni i wykańczak.**

Zastosowanie:

Do gwintów Whitwortha wg normy BSW BS84 - w polu tolerancji średniej.

Materiał ostrza

 : HSS

liczba zwojów na cal: 9

Ø gwintu: 22,23 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 19,25 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	22,23 mm
Ø otworu rdzenia	19,25 mm
skok gwintu	2,822 mm
liczba zwojów na cal	9
Materiał ostrza	HSS

&nbsp;

Ø chwytu D _s	18 mm
długość całkowita L	110 mm
Chwyt kwadratowy □	14,5 mm
głębokość gwintu	44,46 mm
wielkość gwintu	W7/8
powłoka	bez powłoki
Rodzaj gwintu	BSW
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 351
Kształt nakroju	A
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3×D przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik