

**Garant****Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, BSP: W7/32****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 130670 W7/32  |
| GTIN             | 4045197067845 |
| Klasa artykułu   | 11G           |

**Opis****Wykonanie:**3-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny, pośredni i wykańczak.****Zastosowanie:**

Do gwintów Whitwortha wg normy BSW BS84 - w polu tolerancji średniej.

Materiał ostrza

&amp;nbsp; HSS

liczba zwojów na cal: 24

Ø gwintu: 5,56 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,4 mm

**Opis techniczny**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Ø gwintu             | 5,56 mm  |
| liczba zwojów na cal | 24       |
| skok gwintu          | 1,058 mm |
| Ø otworu rdzenia     | 4,4 mm   |
| Materiał ostrza      | HSS      |

&amp;nbsp;

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ø chwytu D <sub>s</sub>           | 6 mm                                                |
| długość całkowita L               | 50 mm                                               |
| Chwyt kwadratowy □                | 4,9 mm                                              |
| głębokość gwintu                  | 11,12 mm                                            |
| wielkość gwintu                   | W7/32                                               |
| powłoka                           | bez powłoki                                         |
| Rodzaj gwintu                     | BSW                                                 |
| Kąt boku zarysu gwintu            | 55 stopni                                           |
| norma                             | DIN 351                                             |
| Kształt nakroju                   | A                                                   |
| Kształt nakroju                   | C                                                   |
| Kształt nakroju                   | D                                                   |
| chwyt                             | chwyt walcowy z h9                                  |
| chłodzenie wewnętrzne             | nie                                                 |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D przy otworach nieprzelotowych i przelotowych |
| kierunek skrawania                | prawe                                               |
| rodzaj narzędzia gwintującego     | Gwintowniki ręczne                                  |
| pierścień barwny                  | bez                                                 |
| Rodzaj produktu                   | gwintownik                                          |