

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, UNF: 1/4-28****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130750 1/4-28
GTIN	4045197068224
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**2-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny i wykańczak.****Zastosowanie:****Do uniwersalnych gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

norma: DIN 2181

liczba zwojów na cal: 28

Ø gwintu: 6,35 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwył kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 5,5 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	5,5 mm
Ø gwintu	6,35 mm
liczba zwojów na cal	28

norma	DIN 2181
Materiał ostrza 	HSS
Ø chwytu D _s	6 mm
długość całkowita L	50 mm
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
głębokość gwintu	12,7 mm
skok gwintu	0,907 mm
Rodzaj gwintu	UNF
wielkość gwintu	1/4-28 UNF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	D
Kształt nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik

Akcesoria

Zestaw narzędzi do gwintów UNF, w walizce z tworzywa sztucznego do uniwersalnych gwintów drobnozwojnych UNF UNF1/4-3/4

145965 UNF1/4-3/4