

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, UNC: 1/4-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130700 1/4-20
GTIN	4045197068040
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**2-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny i wykańczak.****Zastosowanie:****Do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC** wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

norma: DIN 351

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 6,35 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwył kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 5,1 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	5,1 mm
skok gwintu	1,27 mm
Ø gwintu	6,35 mm
liczba zwojów na cal	20
kąt nacięcia	8 stopni

norma	DIN 351
Materiał ostrza 	HSS
Ø chwytu D _s	6 mm
długość całkowita L	56 mm
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
głębokość gwintu	12,7 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	1/4-20 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik

Akcesoria

Zestaw narzędzi do gwintów UNC, w walizce z tworzywa sztucznego do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC UNC1/4-3/4

145955 UNC1/4-3/4