

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, UNF: 5/16-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130750 5/16-24
GTIN	4045197068231
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**2-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny i wykańczak.****Zastosowanie:****Do uniwersalnych gwintów drobnozwojnych UNF** wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

norma: DIN 2181

liczba zwojów na cal: 24

Ø gwintu: 7,94 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 6,9 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	24
kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	6,9 mm
Ø gwintu	7,94 mm

norma	DIN 2181
Materiał ostrza 	HSS
Ø chwytu D _s	6 mm
długość całkowita L	56 mm
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
głębokość gwintu	15,88 mm
skok gwintu	1,058 mm
Rodzaj gwintu	UNF
wielkość gwintu	5/16-24 UNF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	D
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik

Akcesoria

Zestaw narzędzi do gwintów UNF, w walizce z tworzywa sztucznego do uniwersalnych gwintów drobnozwojnych UNF UNF1/4-3/4

145965 UNF1/4-3/4