

**Garant****Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, BSP: W5/16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130670 W5/16
GTIN	4045197067869
Klasa artykułu	11G

**Opis****Wykonanie:**3-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny, pośredni i wykańczak.****Zastosowanie:**

Do gwintów Whitwortha wg normy BSW BS84 - w polu tolerancji średniej.

Materiał ostrza

&amp;nbsp; HSS

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 7,94 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 6,5 mm

**Opis techniczny**

skok gwintu	1,411 mm
Ø otworu rdzenia	6,5 mm
Ø gwintu	7,94 mm
liczba zwojów na cal	18
Materiał ostrza	HSS

&nbsp;

Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
długość całkowita L	63 mm
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
głębokość gwintu	15,88 mm
wielkość gwintu	W5/16
powłoka	bez powłoki
Rodzaj gwintu	BSW
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 351
Kształt nakroju	A
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3×D przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik