

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, UNC: 7/16-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130700 7/16-14
GTIN	4045197068071
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**2-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny i wykańczak.****Zastosowanie:****Do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

norma: DIN 351

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 11,11 mm

długość całkowita L: 75 mm

Ø chwytu D_s: 8 mm

Chwyt kwadratowy □: 6,2 mm

Ø otworu rdzenia: 9,4 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	8 stopni
liczba zwojów na cal	14
skok gwintu	1,59 mm
Ø otworu rdzenia	9,4 mm
Ø gwintu	11,11 mm

norma	DIN 351
Materiał ostrza 	HSS
Ø chwytu D _s	8 mm
długość całkowita L	75 mm
Chwył kwadratowy □	6,2 mm
głębokość gwintu	33,33 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	7/16-14 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik

Akcesoria

Zestaw narzędzi do gwintów UNC, w walizce z tworzywa sztucznego do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC UNC1/4-3/4

145955 UNC1/4-3/4