

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, UNC: 1/2-13****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130700 1/2-13
GTIN	4045197068088
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**2-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny i wykańczak.****Zastosowanie:****Do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

norma: DIN 351

liczba zwojów na cal: 13

Ø gwintu: 12,7 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 9 mm

Chwyt kwadratowy □: 7 mm

Ø otworu rdzenia: 10,8 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	13
kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	1,95 mm
Ø otworu rdzenia	10,8 mm
Ø gwintu	12,7 mm

norma	DIN 351
Materiał ostrza 	HSS
Ø chwytu D _s	9 mm
długość całkowita L	80 mm
Chwył kwadratowy □	7 mm
głębokość gwintu	38,1 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	1/2-13 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik

Akcesoria

Zestaw narzędzi do gwintów UNC, w walizce z tworzywa sztucznego do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC UNC1/4-3/4

145955 UNC1/4-3/4