

Garant**Gwintowniki maszynowe lewe HSS-E 6H, waporyzowane, M-LH: M10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	136180 M10
GTIN	4045197078438
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:**

Lewotnące. Z lewoskrętną linią śrubową o dużym skoku, zapewniającą optymalne odprowadzanie wiórow.

Rodzaj gwintu: M-LH

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

Chwyt kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 8,5 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	3
skok gwintu	1,5 mm
Liczba ostrzy Z	3
kąt nacięcia	15 stopni
Ø gwintu	10 mm
Ø otworu rdzenia	8,5 mm
norma	DIN 371
Ø chwytu D _s	10 mm

długość całkowita L	100 mm
Chwył kwadratowy □	8 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS E
głębokość gwintu	30 mm
Rodzaj gwintu	M-LH
wielkość gwintu	M10 LH
powłoka	waporyzowane
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik