

Garant**Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, MF: 24X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	136250 24X2
GTIN	4045197078971
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Stabilne wykon. z prawoskrętną linią śrubową o kącie 15°.**

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 2 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwył kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 22 mm

Opis techniczny

skok gwintu	2 mm
Ø otworu rdzenia	22 mm
Ø gwintu	24 mm
Liczba ostrzy Z	4
kąt nacięcia	15 stopni
liczba rowków wiórowych	4
Ø chwytu D _s	18 mm
długość całkowita L	140 mm

Chwył kwadratowy □	14,5 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 374
głębokość gwintu	48 mm
Rodzaj gwintu	MF
wielkość gwintu	M24x2
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	15 stopni
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik