

**Garant**
**Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90°, TiAlN, Ø zewnętrzna: 6,3 mm**


## Dane zamówienia

Numer katalogowy	150130 6,3
GTIN	4045197700704
Klasa artykułu	11M

## Opis

### Wykonanie:

**Wszystkie pogłębiacze z 3 zębami. Specjalna geometria ze szczególnie zmienną podziałką i** odpowiednio skonstruowanymi zębami. Zaszlifowane promieniowo. Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału. Nowa, **specjalna powłoka TiAlN** zapewnia długą trwałość.

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.

### Zalety:

Bardzo spokojna praca w całym procesie pogłębiania. Praca bez korbów zapewnia wysoką dokładność **przy optymalnej trwałości narzędzia.**

### Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania **dokładnych, okrągłych pogłębień 90°.**

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 1,5 mm

długość całkowita L: 45 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 5 mm

do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991: M3

posuw f w stali < 500 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/obr,

## Opis techniczny

min. Ø pogłębiacza, do otworów od	1,5 mm
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991	M3

posuw f w stali < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/obr,
Ø zewnętrzna	6,3 mm
tolerancje chwytu	h9
Ø chwytu D <sub>s</sub>	5 mm
długość całkowita L	45 mm
Liczba ostrzy Z	3
powłoka	TiAlN
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
Podziałka ostrzy pogłębiacza	nierówna
norma	DIN 335 C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

## Akcesoria

Zestawy precyzyjnych pogłębiaczy stożkowych nr 150130, w pudełku 90° Liczba pogłębiaczy 5	150301 5
Zestawy precyzyjnych pogłębiaczy stożkowych nr 150130, w kasecie 90° liczba pogłębiaczy 5	150305 5