

Garant
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90°, TiAlN, Ø zewnętrzna: 6,3 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	150170 6,3
GTIN	4045197085597
Klasa artykułu	11M

Opis

Wykonanie:

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.

Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.

precyzyjne pogłębiacze stożkowe znacznie zwiększające wydajność.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania pogłępień stożkowych bez korbów.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 1,5 mm

długość całkowita L: 45 mm

Ø chwytu D_s : 5 mm

do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991: M3

posuw f w stali < 500 N/mm²: 0,09 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f w stali < 500 N/mm ²	0,09 mm/obr,
Ø zewnętrzna	6,3 mm
min. Ø pogłębiacza, do otworów od	1,5 mm
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991	M3
tolerancje chwytu	h9
Ø chwytu D_s	5 mm

długość całkowita L	45 mm
Liczba ostrzy Z	3
powłoka	TiAlN
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 335 C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Akcesoria

Zestawy pogłębiaczy stożkowych nr 150170, w kasecie, 90°
liczba pogłębiaczy 17

150315 17