



## Pogłębiacze okrawające 90°, Typ: 5



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	150065 5
GTIN	4045197085368
Klasa artykułu	11M

### Opis

#### Wykonanie:

Specjalna geometria ostrzy umożliwia łatwe skrawanie okrawające. Wióry odprowadzane są w kierunku chwytu przez ukośny otwór.

chłodzenie wewnętrzne: nie

do otworów o  $\varnothing$ : 2 - 5 mm

$\varnothing$  główki: 10 mm

długość całkowita  $L_{ges}$ : 46 mm

$\varnothing$  chwytu: 6 mm

### Opis techniczny

do otworów o $\varnothing$	2 - 5 mm
długość całkowita $L_{ges}$	46 mm
$\varnothing$ chwytu	6 mm
$\varnothing$ główki	10 mm
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
chwyt	chwyt walcowy h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez

Rodzaj produktu

Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

---

**Akcesoria**

Zestaw pogłębiaczy okrawających w kasecie, 90°

150070