

Garant

Rozwiertaki VHM do uszkodzonych gwintowników, chwyt walcowy z 6-kątem, TiAlN, do gwintowników: M8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	149830 M8
GTIN	4045197326942
Klasa artykułu	11L

Opis

Wykonanie:

Stabilny chwyt walcowy z sześciokątem do mocowania
w uchwycie wiertarskim i ostrze samoczynnie centrujące się.

Zastosowanie:

Do **rozwiercania złamanych gwintowników**. Konieczne **stabilne zamocowanie**.

wskazówka:

v_c do materiału o < 67 HRC 10-28 m/min.

Używać okularów ochronnych.

norma: Norma zakładowa

Długość rowków wiórowych L_c : 23 mm

długość całkowita L: 60 mm

\varnothing chwytu D_s : 7 mm

Opis techniczny

do gwintowników	M8
tolerancje chwytu	h6
\varnothing chwytu D_s	7 mm
długość całkowita L	60 mm
Długość rowków wiórowych L_c	23 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM

norma	Norma zakładowa
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	Rozwiertak do gwintów