

**Pogłębiacze okrawające 90°, Typ: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150065 10
GTIN	4045197085375
Klasa artykułu	11M

**Opis****Wykonanie:**

Specjalna geometria ostrzy umożliwia łatwe skrawanie okrawające. Wióry odprowadzane są w kierunku chwytu przez ukośny otwór.

chłodzenie wewnętrzne: nie

do otworów o  $\varnothing$ : 5 - 10 mm

$\varnothing$  główki: 14 mm

długość całkowita  $L_{ges}$ : 55 mm

$\varnothing$  chwytu: 8 mm

**Opis techniczny**

do otworów o $\varnothing$	5 - 10 mm
długość całkowita $L_{ges}$	55 mm
$\varnothing$ chwytu	8 mm
$\varnothing$ główki	14 mm
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
chwyt	chwyt walcowy h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez

Rodzaj produktu

Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

---

**Akcesoria**

Zestaw pogłębiaczy okrawających w kasecie, 90°

150070