



## Pogłębiacze okrawające 90°, Typ: 15



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	150065 15
GTIN	4045197085382
Klasa artykułu	11M

### Opis

#### Wykonanie:

Specjalna geometria ostrzy umożliwia łatwe skrawanie okrawające. Wióry odprowadzane są w kierunku chwytu przez ukośny otwór.

chłodzenie wewnętrzne: nie

do otworów o  $\varnothing$ : 10 - 15 mm

$\varnothing$  główki: 20 mm

długość całkowita  $L_{ges}$ : 65 mm

$\varnothing$  chwytu: 10 mm

### Opis techniczny

do otworów o $\varnothing$	10 - 15 mm
długość całkowita $L_{ges}$	65 mm
$\varnothing$ chwytu	10 mm
$\varnothing$ główki	20 mm
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
chwyt	chwyt walcowy h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez

Rodzaj produktu

Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

---

**Akcesoria**

Zestaw pogłębiaczy okrawających w kasecie, 90°

150070