

**Garant****Rozwiertaki VHM do uszkodzonych gwintowników, chwyt walcowy z 6-kątem, TiAlN, do gwintowników: M12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	149830 M12
GTIN	4045197504722
Klasa artykułu	11L

**Opis****Wykonanie:**

<B>Stabilny chwyt walcowy z sześciokątem</B> do mocowania <BR/>w uchwycie wiertarskim i ostrze samoczynnie centrujące się.

**Zastosowanie:**

Do **rozwiercania złamanych gwintowników**. Konieczne **stabilne zamocowanie**.

**wskazówka:**

$v_c$  do materiału o < 67 HRC 10-28 m/min.

Używać okularów ochronnych.

norma: Norma zakładowa

Długość rowków wiórowych  $L_c$ : 35 mm

długość całkowita L: 100 mm

$\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 11 mm

**Opis techniczny**

do gwintowników	M12
tolerancje chwytu	h6
$\varnothing$ chwytu $D_s$	11 mm
długość całkowita L	100 mm
Długość rowków wiórowych $L_c$	35 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM

norma	Norma zakładowa
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	Rozwiertak do gwintów