

**Pogłębiacze okrawające 90°, Typ: 20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150065 20
GTIN	4045197085399
Klasa artykułu	11M

Opis**Wykonanie:**

Specjalna geometria ostrzy umożliwia łatwe skrawanie okrawające. Wióry odprowadzane są w kierunku chwytu przez ukośny otwór.

chłodzenie wewnętrzne: nie

do otworów o \varnothing : 15 - 20 mm

\varnothing główki: 28 mm

długość całkowita L_{ges} : 85 mm

\varnothing chwytu: 12 mm

Opis techniczny

do otworów o \varnothing	15 - 20 mm
długość całkowita L_{ges}	85 mm
\varnothing chwytu	12 mm
\varnothing główki	28 mm
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza 	HSS
chwyt	chwyt walcowy h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez

Rodzaj produktu

Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Akcesoria

Zestaw pogłębiaczy okrawających w kasecie, 90°

150070