

**Garant****Pogłębiacze stożkowe 120°, bez powłoki, Ø zewnętrzna: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150020 8
GTIN	4045197364678
Klasa artykułu	11M

**Opis****Wykonanie:**

rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału. Nadają się również do stali < 900 N/mm<sup>2</sup>.

Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 2 mm

długość całkowita L: 49 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

posuw f w stali < 500 N/mm<sup>2</sup>: 0,09 mm/obr,

**Opis techniczny**

min. Ø pogłębiacza, do otworów od	2 mm
tolerancje chwytu	h9
Ø zewnętrzna	8 mm
posuw f w stali < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/obr,
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
długość całkowita L	49 mm
Liczba ostrzy Z	3
powłoka	bez powłoki

Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	120 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	Norma zakładowa
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy