

**Garant****Gwintowniki maszynowe kształt B DIN 371, bez powłoki, M: M1,4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	131150 M1,4
GTIN	4045197068866
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:****Ze ścięciem w nakroju.**wielk. M2,3 i M2,6 ze starą geometrią ostrza wg DIN. **ISO 1 4H****HSS-E****Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	1,1 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø gwintu	1,4 mm
skok gwintu	0,3 mm
liczba rowków wiórowych	2
norma	DIN 371
Ø chwytu D <sub>s</sub>	2,5 mm
długość całkowita L	40 mm
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
Klasa tolerancji	ISO 1 4H
Materiał ostrza	HSS E
głębokość gwintu	4,2 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M1,4

powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	13 m/min	N
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	15 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	15 m/min	P
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		