

**Garant****Pogłębiacze okrawające 90°, Typ: 25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150065 25
GTIN	4045197085405
Klasa artykułu	11M

**Opis****Wykonanie:**

Specjalna geometria ostrzy umożliwia łatwe skrawanie okrawające. Wióry odprowadzane są w kierunku chwytu przez ukośny otwór.

chłodzenie wewnętrzne: nie  
do otworów o  $\varnothing$ : 20 - 25 mm  
 $\varnothing$  główki: 30 mm  
Długość całkowita L: 95 mm  
 $\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 15 mm

**Opis techniczny**

do otworów o $\varnothing$	20 - 25 mm
$\varnothing$ główki	30 mm
Długość całkowita L	95 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	15 mm
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza	HSS
chwyt	chwyt walcowy h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez

Rodzaj produktu

Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	33 m/min	N
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	28 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	po spełnieniu określonych warunków	17 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	7 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		