

Garant**Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, kształt CS, bez powłoki, M: M5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	131290 M5
GTIN	4045197069504
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Ze ścięciem w nakroju.**(kształt CS) 2 - 3 zwoje w nakroju - **ze ścięciem w nakroju.****Zalety:**

Większa wytrzymałość na zużycie

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E PM

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,8 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwył kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,2 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	3
Ø otworu rdzenia	4,2 mm
Ø gwintu	5 mm
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	0,8 mm
kąt nacięcia	8 stopni

norma	DIN 371
Ø chwytu D_s	6 mm
długość całkowita L	70 mm
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS E PM
głębokość gwintu	15 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	CS
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik