

Garant**Gwintowniki maszynowe kształt B DIN 371, bez powłoki, M: M1,6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	131150 M1,6
GTIN	4045197068873
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Ze ścięciem w nakroju.**wielk. M2,3 i M2,6 ze starą geometrią ostrza wg DIN. **ISO 2 6H****HSS-E****Opis techniczny**

liczba rowków wiórowych	2
Ø gwintu	1,6 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø otworu rdzenia	1,25 mm
skok gwintu	0,35 mm
norma	DIN 371
Ø chwytu D _s	2,5 mm
długość całkowita L	40 mm
Chwyt kwadratowy □	2,1 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza	HSS E
głębokość gwintu	4,8 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M1,6

powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	13 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	15 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	15 m/min	P
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		