

**Garant****Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, kształt B, bez powłoki, M: M5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	131280 M5
GTIN	4045197069412
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:****Ze ścięciem w nakroju.****Zaleta:**

Większa wytrzymałość na zużycie

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&amp;nbsp;; HSS E PM

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,8 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

Chwył kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,2 mm

**Opis techniczny**

kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	0,8 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	4,2 mm
Ø gwintu	5 mm
liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 371

Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
długość całkowita L	70 mm
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E PM
głębokość gwintu	15 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik