

Garant**Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, MF: 32X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	136250 32X1,5
GTIN	4045197079060
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Stabilne wykon. z prawoskrętną linią śrubową o kącie 15°.**

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 150 mm

Ø chwytu D_s: 22 mm

Chwyt kwadratowy □: 18 mm

Ø otworu rdzenia: 30,5 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	4
Liczba ostrzy Z	4
Ø otworu rdzenia	30,5 mm
Ø gwintu	32 mm
skok gwintu	1,5 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu D _s	22 mm
długość całkowita L	150 mm

Chwył kwadratowy □	18 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 374
głębokość gwintu	64 mm
Rodzaj gwintu	MF
wielkość gwintu	M32×1,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	15 stopni
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik