

Garant**Gwintowniki maszynowe, waporyzowane, MF: 26X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	136260 26X1,5
GTIN	4045197079268
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:**

powierzchnia waporyzowana zapobiega powstawaniu narostów.

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwył kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 24,5 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	15 stopni
skok gwintu	1,5 mm
Ø gwintu	26 mm
liczba rowków wiórowych	4
Ø otworu rdzenia	24,5 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø chwytu D _s	18 mm
długość całkowita L	140 mm

Chwył kwadratowy □	14,5 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 374
głębokość gwintu	52 mm
Rodzaj gwintu	MF
wielkość gwintu	M26×1,5
powłoka	waporyzowane
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik