


Garant**Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, 90°, bez powłoki, Ø zewnętrzna: 4,3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150378 4,3
GTIN	4045197086259
Klasa artykułu	11M

Opis**Wykonanie:****Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami**, zaszlifowane promieniowo.

Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 1,3 mm

długość całkowita L: 40 mm

Ø chwytu D_s: 4 mm

do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047: M2

posuw f w stali INOX < 900 N/mm²: 0,16 mm/obr,**Opis techniczny**

tolerancje chwytu	h9
min. Ø pogłębiacza, do otworów od	1,3 mm
Ø zewnętrzna	4,3 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm ²	0,16 mm/obr,
Ø wiercenia wstępnego	1,3 mm

do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M2
Ø chwytu D _s	4 mm
długość całkowita L	40 mm
Liczba ostrzy Z	3
powłoka	bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 335 C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Akcesoria

Zestawy pogłębiaczy stożkowych nr 150378, w kasecie, 90° liczba pogłębiaczy 17	150381 17
---	-----------