



## Pogłębiacze stożkowe 90°, bez powłoki, Ø zewnętrzna: 10,4 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	150175 10,4
GTIN	4045197085764
Klasa artykułu	12M

### Opis

#### Wykonanie:

**Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami**, zaszlifowane promieniowo.

Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.

pogłębiacze stożkowe w korzystnej cenie.

#### Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania pogłębień stożkowych bez korbów.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 2,5 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991: M5

posuw f w stali < 500 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/obr,

### Opis techniczny

min. Ø pogłębiacza, do otworów od	2,5 mm
tolerancje chwytu	h9
posuw f w stali < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/obr,
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991	M5
Ø zewnętrzna	10,4 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm

