

**Gwintowniki, nacinaki krótkie, bez powłoki, M: M3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	131600 M3
GTIN	4045197069825
Klasa artykułu	12H

Opis**Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.****Zastosowanie:**

Jako gwintowniki ręczne lub maszynowe.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp; HSS E

norma: DIN 352

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 40 mm

Ø chwytu D_s: 3,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 2,5 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,5 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	2,5 mm
liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	8 stopni
Ø gwintu	3 mm
norma	DIN 352

Ø chwytu D _s	3,5 mm
długość całkowita L	40 mm
Chwyt kwadratowy □	2,7 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS E
głębokość gwintu	6 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M3
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik