

Garant**Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, M: M3,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	131700 M3,5
GTIN	4045197070036
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Stabilne wykon. z prawoskrętną linią śrubową o kącie 15°.****Zalety:**

Szczególnie do otworów z przerwany zarysem gwintu (np. podłużny rowek w otworze).

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

• HSS E

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,6 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 4 mm

Chwył kwadratowy □: 3 mm

Ø otworu rdzenia: 2,9 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	3,5 mm
skok gwintu	0,6 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	2,9 mm

norma	DIN 371
Ø chwytu D_s	4 mm
długość całkowita L	56 mm
Chwył kwadratowy □	3 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS E
głębokość gwintu	7 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M3,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	D
Kąt linii śrubowej	15-20 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik