

Garant**Zestaw pogłębiaczy stożkowych długich, nr 150371, w kasecie, 90°, liczba pogłębiaczy: 6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150373 6
GTIN	4045197086228
Klasa artykułu	11M

Opis**Wykonanie:**

Bardzo praktyczne podczas prac montażowych i w warsztacie.

Pogłębiacz stożkowy nr 150371, **z długim chwytem.**

Zawartość:

po 1 pogłębiaczu: wielk. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

w dostawie::

6-elem. zestaw pogłębiaczy stożkowych w kasecie.

Opis techniczny

liczba pogłębiaczy	6
Liczba ostrzy Z	3
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza	HSS
norma	Norma zakładowa

chwyt	chwyt walcowy z h9
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	70 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	33 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	20 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	28 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	27 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	27 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		

Akcesoria

Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, długie, 90° Ø zewn. Dc 16,5 mm	150371 16,5
Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, długie, 90° Ø zewn. Dc 10,4 mm	150371 10,4
Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, długie, 90° Ø zewn. Dc 8,3 mm	150371 8,3
Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, długie, 90° Ø zewn. Dc 20,5 mm	150371 20,5
Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, długie, 90° Ø zewn. Dc 6,3 mm	150371 6,3
Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, długie, 90° Ø zewn. Dc 12,4 mm	150371 12,4