

**Garant**

**Zestaw pogłębiaczy stożkowych bardzo długich, nr 150372, w kasecie, 90°,  
liczba pogłębiaczy: 6**



## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 150374 6      |
| GTIN             | 4045197086242 |
| Klasa artykułu   | 11M           |

## Opis

### Wykonanie:

Bardzo praktyczne podczas prac montażowych i w warsztacie.  
Pogłębiacz stożkowy nr 150372, **z bardzo długim chwytem.**

### Zawartość:

po 1 pogłębiaczu: wielk. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

### w dostawie::

6-elem. zestaw pogłębiaczy stożkowych w kasecie.

## Opis techniczny

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| liczba pogłębiaczy                       | 6               |
| Liczba ostrzy Z                          | 3               |
| Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni       |
| Materiał ostrza                          | HSS             |
| norma                                    | Norma zakładowa |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| chwyt            | chwyt walcowy z h9              |
| pierścień barwny | bez                             |
| Rodzaj produktu  | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |

## Dane użytkownika

|                                | przydatność          | V <sub>c</sub> | kod ISO |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---------|
| aluminium tworzywa sztuczne    | nadaje się           | 70 m/min       | N       |
| aluminium (dające krótki wiór) | nadaje się           | 33 m/min       | N       |
| Al > 10% Si:                   | nadaje się warunkowo | 20 m/min       | N       |
| Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>   | nadaje się           | 28 m/min       | P       |
| Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>   | nadaje się           | 27 m/min       | P       |
| Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>   | nadaje się warunkowo | 27 m/min       | P       |
| maksymalnie na mokro           | nadaje się           |                |         |
| suchy                          | nadaje się warunkowo |                |         |

## Akcesoria

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, bardzo długie, 90° Ø zewn. Dc 8,3 mm  | 150372 8,3  |
| Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, bardzo długie, 90° Ø zewn. Dc 12,4 mm | 150372 12,4 |
| Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, bardzo długie, 90° Ø zewn. Dc 20,5 mm | 150372 20,5 |
| Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, bardzo długie, 90° Ø zewn. Dc 16,5 mm | 150372 16,5 |
| Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, bardzo długie, 90° Ø zewn. Dc 6,3 mm  | 150372 6,3  |
| Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, bardzo długie, 90° Ø zewn. Dc 10,4 mm | 150372 10,4 |