

Garant**Gwintowniki maszynowe Kształt B bardzo długi, bez powłoki, M: M5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	131760 M5
GTIN	4045197070241
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Ze ścięciem w nakroju.****Z bardzo długim chwytem.**

≤ M10 chwyt wg DIN 371

Zaleta:

Nadają się zwłaszcza do gwintowania
w miejscach trudno dostępnych.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: normą zakładową,

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,8 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,2 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,8 mm
Ø otworu rdzenia	4,2 mm
kąt nacięcia	8 stopni
liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	5 mm
Liczba ostrzy Z	3

norma	normą zakładową,
Ø chwytu D _s	6 mm
długość całkowita L	125 mm
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS E
głębokość gwintu	15 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik