



Szlifierki taśmowe pneumatyczne, Typ: G2410



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079571 G2410
GTIN	7322590038366
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

szlifierka taśmowa AtlasCopco do zastosowania w **trudno dostępnych miejscach**. Kąt pomiędzy uchwytem a prowadnicą taśmy regulowany dla ułatwienia obsługi. Wymiary taśmy szlifierskiej 13×305 mm (zob. nr 558205, 558423).

Zastosowanie:

Do szlifowania, usuwania zadziorów, obróbki wykańczającej, finiszowania i polerowania, idealne również do elastycznej obróbki trudno dostępnych miejsc.

w dostawie::

Z koniecznymi złączkami

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.

wskazówka:

Pasujące taśmy ściernie można znaleźć w katalogu 55, tom 2, na stronach 368–371.

Opis techniczny

długość linki	305 mm
maksymalna prędkość obrotowa	25000 min ⁻¹
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
poziom natężenia dźwięku przy pracy	89 dB(A)

masa	0,9 kg
szerokość taśmy	13 mm
moc przekazywana	275 W
oznaczenie producenta	G2410
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	660 l/min
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
gwint przyłączeniowy	BSP
Rodzaj produktu	Szlifierki taśmowe

Akcesoria

Ramię stykowe do szlifierki taśmowej G2410 Typ 2410	079563 2410
---	-------------