

Garant**Gwintowniki maszynowe, waporyzowane, G: G1/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137350 G1/4
GTIN	4045197079855
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:**

Powierzchnia waporyzowana zapobiega powstawaniu narostów. **HSS-E**

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1
(do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

 HSS E

liczba zwojów na cal: 19

Ø gwintu: 13,16 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 11 mm

Chwył kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 11,8 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	15 stopni
liczba rowków wiórowych	3
liczba zwojów na cal	19
skok gwintu	1,337 mm
Ø otworu rdzenia	11,8 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	13,16 mm
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

Ø chwytu D _s	11 mm
długość całkowita L	100 mm
Chwyt kwadratowy □	9 mm
głębokość gwintu	26,32 mm
wielkość gwintu	G1/4
powłoka	waporyzowane
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD w przypadku otworów nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik