

Garant**Gwintowniki maszynowe HSS/E kształt C, waporyzowane, G: G1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137450 G1
GTIN	4045197079992
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:**

powierzchnia waporyzowana zapobiega powstawaniu narostów. **HSS**

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1
(do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

 ; HSS

liczba zwojów na cal: 11

Ø gwintu: 33,25 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 25 mm

Chwyt kwadratowy □: 20 mm

Ø otworu rdzenia: 30,75 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	4
kąt nacięcia	15 stopni
liczba zwojów na cal	11
liczba rowków wiórowych	4
Ø gwintu	33,25 mm
skok gwintu	2,309 mm
Ø otworu rdzenia	30,75 mm

Materiał ostrza 	HSS
Ø chwytu D _s	25 mm
długość całkowita L	160 mm
Chwyt kwadratowy □	20 mm
głębokość gwintu	66,5 mm
wielkość gwintu	G1
powłoka	waporyzowane
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD w przypadku otworów nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	gwintownik