

**Garant****Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNC: 5/8-11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137860 5/8-11
GTIN	4045197080257
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:****Stabilne wykonanie, z prawoskrętną linią śrubową. HSS-E****Zastosowanie:****Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 11

Ø gwintu: 15,88 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 12 mm

Chwył kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 13,5 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	13,5 mm
liczba zwojów na cal	11
liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	15 stopni
skok gwintu	2,309 mm
Ø gwintu	15,88 mm
Liczba ostrzy Z	3

norma	DIN 376
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Ø chwytu $D_s$	12 mm
długość całkowita L	110 mm
Chwyt kwadratowy □	9 mm
głębokość gwintu	31,76 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	5/8-11 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	20 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD w przypadku otworów nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik