


Garant**Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, 90°, TiCN, Ø zewnętrzna: 6,3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150379 6,3
GTIN	4045197416148
Klasa artykułu	11M

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.

Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 1,5 mm

długość całkowita L: 45 mm

Ø chwytu D_s: 5 mm

do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991: M3

posuw f w stali INOX < 900 N/mm²: 0,1 mm/obr,

Opis techniczny

tolerancje chwytu	h9
min. Ø pogłębiacza, do otworów od	1,5 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm ²	0,1 mm/obr,
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991	M3
Ø wiercenia wstępnego	1,5 mm
Ø zewnętrzna	6,3 mm

Ø chwytu D _s	5 mm
długość całkowita L	45 mm
Liczba ostrzy Z	3
powłoka	TiCN
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 335 C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Akcesoria

Zestawy pogłębiaczy stożkowych nr 150379, w kasecie, 90°
liczba pogłębiaczy 17

150385 17