


Garant
Pogłębiacze stożkowe, 90°, bez powłoki, Ø zewnętrzna: 8 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	150382 8
GTIN	4045197086471
Klasa artykułu	11M

Opis

Wykonanie:

Wykonanie zbliżone do DIN 335-C. Wszystkie pogłębiacze z 3 ostrzami, zaszlifowane promieniowo.

Do bezwibracyjnego pogłębiania i okrawania. Ø 6 i 8 - w całości z węglików spiekanych, od Ø 10 głowica z węglików spiekanych, lutowana na chwycie.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 2 mm

długość całkowita L: 45 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

do pogłębiania stożkowego wg DIN 74 AF: M4

posuw f w stali INOX < 900 N/mm²: 0,1 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f w stali INOX < 900 N/mm ²	0,1 mm/obr,
min. Ø pogłębiacza, do otworów od	2 mm
Ø zewnętrzna	8 mm
do pogłębiania stożkowego wg DIN 74 AF	M4
Ø wiercenia wstępno	2 mm
tolerancje chwytu	h9
Ø chwytu D _s	6 mm

długość całkowita L	45 mm
Liczba ostrzy Z	3
powłoka	bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza 	VHM
norma	DIN 335 C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy