

Garant
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, 90°, TiCN, Ø zewnętrzna: 7 mm

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 150379 7 |
| GTIN | 4045197444745 |
| Klasa artykułu | 11M |

Opis
Wykonanie:

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.

Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 1,8 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047: M3,5

posuw f w stali INOX < 900 N/mm²: 0,1 mm/obr,

Opis techniczny

| | |
|---|--------|
| do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3,5 |
| min. Ø pogłębiacza, do otworów od | 1,8 mm |
| Ø wiercenia wstępnego | 1,8 mm |
| tolerancje chwytu | h9 |
| Ø zewnętrzna | 7 mm |

| | |
|--|---------------------------------|
| posuw f w stali INOX < 900 N/mm ² | 0,1 mm/obr, |
| Ø chwytu D _s | 6 mm |
| długość całkowita L | 50 mm |
| Liczba ostrzy Z | 3 |
| powłoka | TiCN |
| Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni |
| Materiał ostrza | HSS E |
| norma | DIN 335 C |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| pierścień barwny | niebieskie |
| Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |

Aksesoria

| | |
|---|-----------|
| Zestawy pogłębiaczy stożkowych nr 150379, w kasecie, 90° liczba pogłębiaczy 17 | 150385 17 |
|---|-----------|