

Magnesy płaskie, bez gwintu, ferryt, Ø: 40mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	085910 40
GTIN	2050000964794
Klasa artykułu	08Q

Opis**Wykonanie:**

Obudowany magnes płaski z rdzeniem magnetycznym z **ferrytu twardego**.

- **ocynkowana powierzchnia;**
- **odporność na temperaturę do maks. 120°C.**

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania poprzez wprasowanie, wklejenie, do ustalania i przytrzymywania.

Opis techniczny

Ø	40 mm
Maksymalna odporność na temperaturę	120 °C
masa	55 g
wysokość	8 mm
nominalna siła przyczepności	125 N
Materiał rdzenia elektromagnesu	ferryt
Rodzaj produktu	Magnes płaski

