


Garant**Pogłębiacze stożkowe, 90°, bez powłoki, Ø zewnętrzna: 10,4 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	150382 10,4
GTIN	4045197086495
Klasa artykułu	11M

Opis

Wykonanie:

Wykonanie zbliżone do DIN 335-C. Wszystkie pogłębiacze z 3 ostrzami, zaszlifowane promieniowo.

Do bezwibracyjnego pogłębiania i okrawania. Ø 6 i 8 - w całości z węglików spiekanych, od Ø 10 głowica z węglików spiekanych, lutowana na chwycie.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 2,5 mm

długość całkowita L: 46 mm

Ø chwytu D_s: 8 mm

do pogłębiania stożkowego wg DIN 74 BF: M5

posuw f w stali INOX < 900 N/mm²: 0,12 mm/obr,

Opis techniczny

Ø wiercenia wstępnego	2,5 mm
do pogłębiania stożkowego wg DIN 74 BF	M5
Ø zewnętrzna	10,4 mm
min. Ø pogłębiacza, do otworów od	2,5 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm ²	0,12 mm/obr,
tolerancje chwytu	h9
Ø chwytu D _s	8 mm

długość całkowita L	46 mm
Liczba ostrzy Z	3
powłoka	bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza 	VHM
norma	DIN 335 C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy